

# GIGA PHONE



## ギガホン




### ギガホン（手ぶら拡声器4A）の仕様

音声出力	5W
連続使用時間 充電時間 充電可能回数	約8時間（充電電池使用時） 約5時間（充電電池使用時） 約800回
質量	本体スピーカー：約210g 専用ストラップ：約35g i Setマイク：約50g 電池質量 約150g（充電電池6本）
寸法	幅85×高135×厚48mm
標準構成	本体スピーカー…1台 ストラップ…1本 i Setマイク…1個 ACアダプタ…1個 単3型充電電池…6本
販売価格	税込み・送料込み ￥38,325

### TV・新聞・雑誌でもご紹介頂きました



### ギガホンのご注文・お問い合わせは



輸入販売元 有限会社南無無線電機 静岡県下田市1-8-9 TEL: 0558-22-2446

### ビジネスを強力サポート

デパート、スーパー、教員、保育さん、セミナー、会議、展示会、ツアーガイド、インストラクター、学校行事、卸売市場、工場案内、イベント会場、各種宣伝活動などで活躍します。

### 活躍の場は マルチシーン



### 空間いっぱい広がる拡散性

音が拡散する無指向性の特製構造スピーカーのため、演説者は聴衆者の方向に構わず、また聴衆者は演説者の位置・方向に関係なく、一定の音を聞く事ができます。他製品とは差別化されたJSTギガホンの独自の技術です。



### 小型軽量・便利な携帯性

手のひらサイズでありながらも充分な音量（音声出力5W）を確保。本体スピーカーはわずか約210g（電池除く）。

### 優れたランニングコスト

充電仕様のため、毎日使いにされる場合は、ランニングコスト面で有利になります。もしもの時（電池切れ時）は通常の単3電池を使用する事もできます。

### 原音を忠実に拡声します

ギガホンは騒音と音の区別できる独自の定期的な製品です。雑音などを最小化し原音そのままの忠実な増幅。まるで近くで会話するような鮮やかな音質で伝達したい内容を正確に伝えます。

### 豊富なオプションマイク

標準付属マイクの他にもハンドピンマイク1m/3m/咽喉マイクを取り揃えております。

### 大好評シリーズの第4弾

i Setマイクにより両手を自由（ハンズフリー）にする事が出来る手ぶら拡声器シリーズのスタンダードタイプ。充電仕様です。

### 手ぶら拡声器とは

マイク・アンプ・スピーカーの全てを身体へ装着します。ハンズフリーで、動く範囲が限定されません。

### 移動エリアは無量大

ワイヤレスマイクだと、電波の届く範囲が限定されますが、手ぶら拡声器は、移動エリアの制限がございません。

### 混信・干渉が起りません

無線方式（ワイヤレスマイク）ではありませんので、電波の混信や干渉がございません。つまり同一エリアで複数台が使えます。イベント会場等で、何台使っても問題ありません。

### 小型軽量・便利な携帯性

女性や子供が装着しても、無理のない手のひらサイズでありながら充分な音量（音声出力5W）を確保。スタンダードタイプとしてお勧めの機種です。



### 音声通達距離に関して

屋外で条件が良ければ約100m届きます。但し内容を判別できる実用レベルにおいては、その半分程度の距離。さらに風向きや騒音状況によっては、かなり差し引いて考えて頂く必要があります。

### 発声補助具として

声の小さい方、声帯摘出者、喉頭摘出者、喉頭がん患者、高齢者などの発声訓練や、リハビリテーション、在宅看護などでもご利用頂けます（※あくまでも拡声器なので、ある程度の声が出ないと、高音を拾えません）。  
身障者の方は、日常生活用具の給付金を受けられる制度もあります。最寄の役所福祉課等でご相談下さい。



### ストラップ&ベルトクリップの2way

ストラップが付属するので、首から下げるだけで使えます。また本体背面には、ベルトクリップが付いているので、腰へ付ける事も出来ます。

### 標準 i Set マイク

標準構成品の i Set マイクは、航空機胴体にも使用されるアルミ素材フレームの採用により、柔軟なフレキシブル構造を実現しました。



確実に口元近くへマイクをセッティングし、ハンズフリーでの拡声を実現します。こめかみに当たる部分を、健康に良い姿勢にすることにより血行を促進し、長時間着用での負担を軽減します。



### 担当者からのひと言

まさしく手のひらサイズで、音声出力5Wを実現した画期的な製品です。電池収納部は、下段に横向き2本、上段に縦向き4本、計6本の電池が収まります。  
厳選されたデザインながら、小型・軽量化を実現した創意工夫が見られます。充電仕様のため、毎日お使いになれる学校の先生や保育さんに、また声帯摘出等で声が出づらい方々にも最適です。



### お客様の声

**HYA E**  
この手ぶら拡声器を既に40人クラスで使用していますが、すごく好評です。私の場合、肉声だと基本的に「音量が小さい、言葉じりが聞こえない」の2点で、学生からいつも苦情が出ていたのですが、本器を用いてからは、これがすっかり消えました。  
これまでマイクの使用は考えましたが、考えられるのは無線マイクでこれだと、大きく重く高価で、教室を変えて授業するには不向きだと諦めていました。「停年の年に手ぶら拡声器があることを知るなんて」とため息をついています。

**TGH E**  
毎月月初めに全社朝礼があり、工場中央部に約百名の社員が集まります。これまでは、前で発言する幹部の声が後方部まで全然届かず、後ろの社員は、重要な連絡事項を直接耳にすることが不可能でした。  
連休明けに今朝、計画通りギガホンに初仕事をさせましたが、結果は予想通りに好評で、最後列が定位置の女子社員も「入社以来、全社朝礼が初めて全部聞こえた」と話していました。さらなるアイデア製品に期待しています。

**MY E**  
早速、装着して鏡の前で、右を向いたり左をみたり、合わせ鏡で後ろの様子もしっかり確認！しばらく i Set マイクに見入っていました。とても気に入りました！有難うございます。  
マイクの位置もいいですよ。しっかりと口元に届くし、横を向いても、ちゃんと顔と一緒に、マイクが動いてくれるのがとても嬉しい事です。メガネもかけてみましたが、まったく問題ありませんでした。

**KI E**  
テストしたところ、私の悪声がちっと聞こえると「購入は即決まりました。ギガホンを買った仲間が名前を付けました。「天才ギガホン」・・・どこかで聞いたような名前ですね」

**SHI E**  
このたびは、手ぶら拡声器4（ギガホン）サンプル利用を体験させていただきましてありがとうございました。予想を上回る機能の拡声器でサンプル利用の制度もありたいと思います。すでに電話で購入を依頼させていただきます。

**YGS E**  
当方には2台大きな拡声器がありますが、この拡声器は使用しやすくとても便利です。先週にイベントがあり駐車場の者に使用させたところ「便利で助かります」と言われていました。

**YTS E**  
本日、術後検診のため〇〇医大を訪問し、診察を受けましたが、その際、手ぶら拡声器4（ギガホン）を医師に見せ、実演し、私のような声が出し難い患者には非常に有効なので、同様の患者に薦めてはどうかと、伝えておきました。担当医師も、素晴らしい装置があるのを知らなかったようで、参考にさせて頂くと製品名をメモしていました。

**KYS E**  
主人は海外営業の仕事をしているので「話す=仕事」でした。手術をして声を失った時は、私も目の前が真っ暗になりましたが、ギガホンを使い出してから仕事も、順調にこなせる様になり、何よりも家での会話が増えました。本当に感謝しています。ありがとうございました！